

Abdeckplatten, MMG



Die Abdeck-/Adapterplatte kann auf der Steckverbindungstrennwand MM montiert werden, wenn einige Ausschnitte nicht verwendet oder 16 Steckverbinder verwendet werden.

MERKMALE

Beschreibung: Um nicht benutzte Steckverbindungsausbrüche einer Trennwand MM abzudecken oder auf 16-polige Steckverbindungen anzupassen, wodurch beide Verbindungstypen in einer Trennwand genutzt werden können.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: Menge gemäß Tabelle, je mit Montagezubehör und Dichtung.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Kabeleinführung	Anzahl Verpackungen	Gehäusematerial
MMG16	52mm	123mm	2mm	1x 16-polig	20	Baustahl
MMG0416	158mm	288mm	2mm	4x 16-polig	1	Baustahl
MMG24	52mm	150mm	2mm	1x 24-polig	20	Baustahl
MMG4024	158mm	288mm	2mm	4x 24-polig	1	Baustahl
MMG2416	52mm	150mm	2mm	24x 16-polig	4	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE