

Türmontageprofile, MMDP



Diese Befestigungsprofile verhindern ein Verbiegen der Schranktür und sorgen dafür, dass elektrische Bauteile und anderes Zubehör einfach montiert werden können.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Verstärkung der Tür. Wird innenseitig auf M6 Stehbolzen montiert. Lochraster 10 mm. Diese Türprofile sind nicht geeignet für Schränke der AFS-Serie.

Material: 1,2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Abmessung: 15 x 14 mm.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

Kommentar: Wandmontierte Gehäuse aus Stahlblech mit einer Höhe von mind. 600 mm umfassen MMDP-Türprofile. Die Profile müssen als Zubehör für wandmontierte Edelstahlgehäuse bestellt werden.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 1.2mm
Oberfläche: Verzinkt
Material: Baustahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Schnelles Schiff
MMDP040	338mm	15mm	14mm	No
MMDP050	438mm	15mm	14mm	No
MMDP060	538mm	15mm	14mm	No
MMDP080	738mm	15mm	14mm	No
MMDP070	638mm	15mm	14mm	No
MMDP100	938mm	15mm	14mm	No
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	No
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.