

90-Grad Winkelstück, Durchführung aus Edelstahl



Feed-Through Stainless Steel 90-Degree Elbows are for continuous runs with 90-degree turns. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

MERKMALE

Feed-Through Stainless Steel 90-Degree Elbows are for continuous runs with 90-degree turns

Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Nr. 2B
Material: Edelstahl 304

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Höhe	Breite	Dicke	Schnelles Schiff
F66WE90SS	Winkelstück	152mm	152mm	1.59mm	No
F44WE90SS	Winkelstück	102mm	102mm	1.59mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Alle Abmessungen beziehen sich auf Außenflächen. Plus 0,12 Zoll (3 mm) zusätzlich für Dichtung an Gelenken. Die Abmessung J entspricht dem Schnittpunkt der Mittellinien.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE