

Verglaste Tür, 2200x800, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss

KATALOGNUMMER

DNG2208R5



Elektrische Bauteile sind bei geschlossener Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.

MERKMALE

Beschreibung: Standardtür mit klarem Sicherheitsglaseinsatz für optimale Sicht auf Installationen. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Schloss und Türprofilrahmen. Erlaubt alle Optionen des Schließprogramms. Kompatibel mit anreihbaren und kompakten Gehäuseserien.

Material: Rahmen: 2 mm Stahlblech. Sichtfeld: 4 mm VSG – Verbundsicherheitsglas.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Montagemöglichkeiten: Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, benutzen Sie bitte den Scharniersatz DNMK01.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 2182mm

Breite: 793mm

Tiefe: 17mm

Fenstergröße: 1976 x 615mm

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Freistehend

Material: Baustahl

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Hellgrau

Farbcode: RAL 7035

Dicke: 2mm

Anzahl Verpackungen: 1

Gewicht: 29.6kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.