

4 Rollen, 2 mit Feststeller, 2400N pro Satz, hebt Schränke um 70 mm an

KATALOGNUMMER

LCR471

Dank dieser Rollen kann ein komplett bestückter Schrank in einem Werk transportiert werden.



MERKMALE

Beschreibung: Zum einfachen Transport eines (bestückten) Schrankes oder Gehäuses. Mithilfe des mitgelieferten Montagematerials können sie direkt am Kompakt Schaltschrank Rahmen oder unter den Sockeln (PF/PV) befestigt werden. Sie heben den Schrank um 70 mm an.

Max. Traglast: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) pro Satz.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 73mm

Breite: 102mm

Tiefe: 80mm

Anzahl der Lenkrollen: 4

Bremsen enthalten: Ja

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Freistehend; Mensch-Maschine-Schnittstelle

Material: Kunststoff; Kunststoff

Oberfläche: Beschichtet

Anzahl Verpackungen: 4

Gewicht: 2kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

ENC_LCR471 contains 2 casters with brakes and 2 without brakes

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE