

Boden-Montage-Segmente, PFF



Diese Bodenständer für Standschränke sollten verwendet werden, wenn für Wandschränke eine geeignete Betriebshöhe erforderlich ist.

MERKMALE

Beschreibung: Die Bodenmontage-Elemente bieten eine passende Arbeitshöhe. Sind für 300 und 400 mm tiefe Gehäuse und wenn die Breite $B \geq 400$ mm ist, lieferbar. 300 und 450 mm Höhe ist verfügbar. Gehäusebearbeitung ist nötig.

Material: 2 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

SPEZIFIKATIONEN

- Dicke:** 2mm
Farbe: Hellgrau
Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbcode: RAL 7035

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Kompatible Gehäusetiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie
PFF330R5	300mm	200mm	277mm	300mm	Baustahl	Wandschränke
PFF345R5	450mm	200mm	277mm	300mm	Baustahl	Wandschränke

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.