

# Dichtung mit EMV Schutz, SPDEG



Diese EMV-Trennwanddichtung dichtet den Raum um die Trennwände ab, um die Schutzart IP 43 zu erhalten und die EMV-Eigenschaften zwischen getrennten Schränken zu verbessern.

## MERKMALE

---

Beschreibung: Ermöglicht EMV-Schutz in einem Teilbereich in Verbindung mit der Trennwand SPD.

Material: PU-Schaum mit elektrisch leitender Schicht (UL94HB).

Schutzart: Entspricht IP 43 | TYPE 1.

Verpackungseinheit: 6 m.

SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/1     |      |        |       |                  |                |          |
|---------------|------|--------|-------|------------------|----------------|----------|
| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial  | Produktfamilie | Material |
| SPDEG01       | 17mm | 17mm   | 772mm | Verzinkter Stahl | Freistehend    | Schaum   |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.