

Kompakte Version aus Stahlblech, eintüriger Schrank, MKS-HP



Die MKS-HP-Baureihe kompakter Stahlblech-Standschränke mit einer Tür und Schutzart IP 66 bietet einen höheren Schutzgrad für Geräte und Komponenten. Dies sorgt für eine längere Lebensdauer und niedrigere Wartungskosten, insbesondere wenn die Schränke in rauen Umgebungen mit anspruchsvollen Bedingungen installiert sind. Die neuen Schaltschränke fallen unter die Schutzart IP 66 und eignen sich für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für die Pharmabranche.

MERKMALE

Korpus: Vierfach gekanteter und nahtgeschweißter Rahmen. Integriertes Tiefenprofil mit Lochmuster ermöglicht die Anpassung der Montageplatte in der Tiefe.

Bodenbleche: Einteilige Bodenplatte mit aufgespritzter PU-Dichtung für maximale Abdichtung.

Lieferumfang: Korpus mit befestigter Tür, Rückwand, Dach, Bodenplatten, Montageplatte und Türrahmen. Erdungsbolzen sind im Lieferumfang enthalten. Der Schrank wird auf einer Palette geliefert, die die gleiche Breite wie der Schrank hat. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar.

Tür: Montiert mit vier Scharnieren, sodass ein Öffnen nach links oder rechts möglich ist. Einschließlich Türrahmen mit 25-mm-Lochbild.

Erdung: Alle Wände sind über ihre Befestigungen geerdet und mit einem separaten Erdungsbolzen ausgestattet.

Schließung: 4-Punkt-Drehstangenverschluss-System. Beeinträchtigt nicht den Innenraum des Gehäuses Standard-Doppelbart-Schloss mit 3 mm-Einsatz. Standardeinsätze, Zylinder, Tragegriffe und T-Griffe sind als Zubehör erhältlich.

Material: Korpus: 1,35 mm beschichteter Stahl. Rückwand- und Dachteile: 1,5 mm beschichteter Stahl. Tür: 2 mm beschichteter Stahl. Montageplatte: 3 mm galvanisiertes Stahlblech. Bodenplatten: 1 mm galvanisiertes Stahlblech.

Montageplatte: Doppelt eingeklappt und in Position geschoben. Mit dem MPD02-Zubehör in 25-mm-Schritten in der Tiefe anpassbar. Im Lieferumfang enthalten; befindet sich außerhalb der Schrankverpackung.

Rückwand: Befestigt mit M6-Torxschrauben. Standardmöglichkeiten für die Montage rückwärtiger Türen. Abnehmbar.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	1.35mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Max. Montagetiefe	Schnelles Schiff
MKS18064HP	1800mm	600mm	400mm	1694 x 494mm	359mm	No
MKS18084HP	1800mm	800mm	400mm	1694 x 694mm	359mm	No
MKS20086HP	2000mm	800mm	600mm	1894 x 694mm	559mm	No
MKS20088HP	2000mm	800mm	800mm	1894 x 694mm	759mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE