

Bedienerschnittstellenschrank, OICE-SS



Die Bedienerschnittstellenplatte OICExxxxSS aus Edelstahl verfügt über ein vorgearbeitetes Lochmuster, das die Positionierung auf einem Schwenkarm erleichtert. Mit den strengen Schutzarten IP66 und NEMA 12 und 4x kann der Schrank in Umgebungen eingesetzt werden, die ein hygienisches Design erfordern.

MERKMALE

Material: AISI 304L/AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl. Gehäuse: 1,5 mm. Tür für AISI 304L: 1,5 mm; bei Schränken mit einer Höhe oder Breite ab 600 mm: 2 mm. Tür für AISI 316L: 2 mm. Montageplatte: verzinkter Stahl, 2 mm.

Gehäuse: Gekantet und nahtgeschweißt, Verstärkungsplatte im Dach des Schrankes montiert.

Rücktür: Aus einem Stück gekantet. Aufmontiert, mit 130-Grad-Öffnung. Verdeckte Scharniere aus AISI 304 Edelstahl mit unverlierbarem Stift. Kann mit Anschlag links oder rechts montiert werden. Eine eingespritzte Polyurethandichtung sorgt für die richtige Abdichtung.

Von nVent HOFFMAN entwickeltes 3-mm-Doppelbart-Schloss aus Zamak mit 90°-Bewegungsbereich und schwingungsdämpfendem Mechanismus. Bei Schränken mit einer Höhe von 600 mm: zwei Schlösser.

Schutzart: Entspricht IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl.

Lieferumfang: Schrank mit Tür, Doppelbart-Kunststoffschlüssel (3 mm) und Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Material: Edelstahl 304; Edelstahl 316L

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Systemkompatibilität	Gewicht	Schnelles Schiff
OICE48303615S	300mm	360mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No
OICE48364015S	360mm	400mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No
OICE48404021S	400mm	400mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No
OICE48405021S	400mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No
OICE48406021S	400mm	600mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No
OICE48505021S	500mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	No
OICE60404021S	400mm	400mm	210mm	Compact Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	No
OICE60406021S	400mm	600mm	210mm	Compact Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	No
OICE60505021S	500mm	500mm	210mm	Compact Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	No
OICE60606030S	600mm	600mm	300mm	Compact Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.