

# Montagestreben für Teil-Schwenkrahmen, SFBP-B



Diese Stützstangen ermöglichen die Montage von Schwenkrahmen mit Teilhöhe in Wand- und Standschränken aus Stahl und sorgen für eine sichere Befestigung.

## MERKMALE

**Beschreibung:** Sie erlauben es Teilhöhen-Schwenkrahmen in anreihbare und kompakt Schränke einzubauen, so dass die Schranköffnung frei bleibt. Der Schwenkrahmen kann sowohl mit Rechts- als auch Linksanschlag eingebaut werden.

**Material:** 3 mm verzinktes Stahlblech.

**Verpackungseinheit:** Kompletter Montagesatz für einen Schwenkrahmen.

**Montagemöglichkeiten:** Mit Hilfe der VB/CDV Teilungsprofile lässt sich der Schwenkrahmen auch in doppeltürige Schränke einbauen. Zur Tiefenanpassung verwenden Sie CLPK-Profile.

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Dicke
SFBP03	62mm	75mm	31mm	Baustahl	Verzinkt	3mm

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**