

## 19"-Einschublech, VSF



Dieser Boden ist höhenverstellbar und bietet weitere Montagemöglichkeiten mit einer höheren Belastbarkeit. Er verfügt auch über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schrankes sicherzustellen.

### MERKMALE

---

Beschreibung: Tragfähigkeit: bei direkter Montage auf den 19"-Profilen vorn und hinten. Inklusive ausziehbarer Montageprofile für die Montage an den hinteren 19"-Profilen.

Material: 1.5 mm Stahlblech, zur Belüftung durchbrochen.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Stück Einschublech mit ausziehbaren Befestigungsprofilen und Montagematerial.

Maximum load capacity: 1200 N

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Dicke:</b>	1.5mm
<b>Farbe:</b>	Hellgrau
<b>Material:</b>	Baustahl
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbcode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Tragfähigkeit	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
VSF1406	19mm	404mm	404mm	1200N	Baustahl	No
VSF1470	19mm	468mm	468mm	1200N	Baustahl	No
VSF1597	19mm	595mm	595mm	1200N	Baustahl	No

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**