


# Seitlich montierbares Modul, WO60



Seitlich montierbares Modul, das die Breite des Sammelschienenadapters um 9 mm verlängert.

## INDUSTRIE-STANDARDS

---

GL

## MERKMALE

---

Beschreibung: Seitlich montierbares Modul für Sammelschienenadapter, beidseitig anschließbar.

Abmessung: 9 × 200 × 63 mm.

Verpackungseinheit: 10 Stück.

Zertifikate: GL.

Side-mounted module for busbar adapters, attachable to either side

Package Quantity: 10

SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/1     |      |        |       |            |            |          |
|---------------|------|--------|-------|------------|------------|----------|
| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Material   | Oberfläche | Farbe    |
| 32963         | 45mm | 200mm  | 9mm   | Kunststoff | Glatt      | Hellgrau |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.