

## Seitenwände | Schaltschränke, PCUP



Der durch einen Erweiterungsrahmen geschaffene zusätzliche Platz wird durch diese Platten geschlossen, um den Schutzgrad zu erhalten und den Zugang zum geschaffenen Platz zu beschränken.

### MERKMALE

---

Beschreibung: Zur Abdeckung der Seiten des Kabelrangiersockels PCU, mit Schrauben befestigt.

Material: 1,35 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 2 Stück mit Montagezubehör.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Dicke:</b>	1.35mm
<b>Farbe:</b>	Hellgrau
<b>Material:</b>	Baustahl
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbcode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
PCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Baustahl	No
PCUP206R5	200mm	599mm	12mm	Baustahl	No
PCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Baustahl	No
PCUP306R5	300mm	599mm	12mm	Baustahl	No

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**