

NH-Trennschalter mit Sicherungen, NH switch disconnecter with fuses



Einrastumschalter für sicheres, bedienerunabhängiges Umschalten.

MERKMALE

Beschreibung: 3-poliger NH-Trennschalter mit Sicherungen. Mit Multifunktionsgriff (Einrastmechanismus). Anschluss an der Unterseite.

Nennspannung: 690 V.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 18.6 W (33500), 52.5 W (33510).

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: IEC, VDE, DNV GL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material	Oberfläche
33500	200mm	106mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt
33510	286mm	184mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE