

Winkelkupplungssatz, S2MFEC



Suspend 281-Max Flange Elbow Coupling attaches directly to the enclosure for applications where a vertical tube is not required. Enables enclosure to be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

MERKMALE

Coupling can rotate 300 degrees with stop

Gasket, set screws, and mounting hardware are included

Gray plastic cable access cover is included

Assembled Suspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
S2MFEC	137mm	214mm	108mm	Aluminium	Pulverbeschichte t	Tiefschwarz

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.