

Ventilationsdach | Schaltschränke, CVR

Das Lüftungsdachblech sorgt für eine kostengünstige, natürliche Belüftung und hält Insekten und Staub fern.



MERKMALE

Beschreibung: Angehobenes Dach mit 2,5 mm Lüftungsöffnungen und Filtermaterial.

Material: 1,5 mm Stahlblech, Filtermaterial: EU 4 nach DIN 24185.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Temperaturbeständigkeit: 100°C.

Schutzart: Entspricht IP 31 | TYPE 1.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagewinkeln und Filtermaterial.

Bemerkung: Hebt die Schrankhöhe um 40 mm an.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	1.5mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
CVR0505R5	58mm	500mm	500mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR0603R5	58mm	600mm	300mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR0604R5	58mm	600mm	400mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR0605R5	58mm	600mm	500mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR0606R5	58mm	600mm	600mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR0608R5	58mm	600mm	800mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR0803R5	58mm	800mm	300mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR0804R5	58mm	800mm	400mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR0805R5	58mm	800mm	500mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR0806R5	58mm	800mm	600mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR0808R5	58mm	800mm	800mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR0809R5	58mm	800mm	900mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1003R5	58mm	1000mm	300mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1004R5	58mm	1000mm	400mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1005R5	58mm	1000mm	500mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1006R5	58mm	1000mm	600mm	Freistehend	Baustahl	No

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
CVR1008R5	58mm	1000mm	800mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1203R5	58mm	1200mm	300mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1204R5	58mm	1200mm	400mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1205R5	58mm	1200mm	500mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1206R5	58mm	1200mm	600mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1208R5	58mm	1200mm	800mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1604R5	58mm	1600mm	400mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1605R5	58mm	1600mm	500mm	Freistehend	Baustahl	No
CVR1606R5	58mm	1600mm	600mm	Freistehend	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE