


Horizontal Pouring Basin, Top Fill, Extended



Extended top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.

MERKMALE

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

SPEZIFIKATIONEN

Material: Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Durchmesser (Ø)	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)	Höhe 1 (H1)	Höhe 2 (H2)
RBHA9735U	35 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	92mm
RBHA6037F	64 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm
RBHA9735X	38 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	92mm
RBHA9740A	41 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	102mm
RBHA7037J	76 mm	178 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm
RBHA9740C	48 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	102mm

Katalognummer	Durchmesser (Ø)	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)	Höhe 1 (H1)	Höhe 2 (H2)
RBHA9037M	95 mm	229 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm
RBHA6050E	57 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	127mm
RBHA6050F	64 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	127mm


ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

RBHA pouring basins require one RBM2890S pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE