

# T-Series Vertical Filler Material Kit



T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

## MERKMALE

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

All components are for one-time use

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Hülse            | Bewehrungsstabgröße<br>, metrisch | Größe Armierung, USA | Größe Armierung,<br>Kanada |
|---------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| RBT121018B    | Standardlänge    | 38 mm                             | #12                  |                            |
| RBT4101B      | Standardlänge    | 12 mm                             | #4                   | 10M                        |
| RBT5101B      | Standardlänge    | 16 mm                             | #5                   | 15M                        |
| RBT6101B      | Standardlänge    | 20 mm                             | #6                   | 20M                        |
| RBT7101B      | Standardlänge    | 22 mm                             | #7                   |                            |
| RBT81011B     | Erweiterte Länge | 25 mm                             | #8                   | 25M                        |
| RBT8101B      | Standardlänge    | 25 mm                             | #8                   | 25M                        |

| Katalognummer | Hülse            | Bewehrungsstabgröße<br>, metrisch | Größe Armierung, USA | Größe Armierung,<br>Kanada |
|---------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| RBT91011B     | Erweiterte Länge | 28 mm                             | #9                   | 30M                        |
| RBT9101B      | Standardlänge    | 28 mm                             | #9                   | 30M                        |
| RBT10911B     | Erweiterte Länge | 32 mm                             | #10                  |                            |
| RBT1091B      | Standardlänge    | 32 mm                             | #10                  |                            |
| RBT111011B    | Erweiterte Länge | 36 mm                             | #11                  | 35M                        |
| RBT11101B     | Standardlänge    | 36 mm                             | #11                  | 35M                        |
| RBT14101B     | Standardlänge    | 43 mm                             | #14                  | 45M                        |
| RBT1891B      | Standardlänge    | 57 mm                             | #18                  | 55M                        |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Filler material kits are a component in splice kits. Care should be taken to avoid duplication of orders.

Components can also be purchased separately: (1) Filler Material, (2) Vertical Top Packing, (3) Vertical Bottom Packing, (4) Pouring Basin Ceramic Guide Tube, and (5) Crucible Ceramic and Disk.

| Filler Material Kit Components |                 |                      |                                       |                                  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Filler Material Kit            | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBT4101B                       | RBF40           | RBS354710 RBS354710  | RBS5037                               | RBS5039                          |
| RBT5101B                       | RBF40           | RBS354710 RBS35475   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT6101B                       | RBF50           | RBS35473.5 RBS35477  | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT7101B                       | RBF50           | RBS35474 RBS35478    | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT81011B                      | RBF70           | RBS354710 RBS35475   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT8101B                       | RBF55           | RBS354710 RBS35475   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT91011B                      | RBF90           | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT9101B                       | RBF80           | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT10911B                      | RBF105          | RBS354712 RBS35476   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT1091B                       | RBF90           | RBS354712 RBS35476   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT111011B                     | RBF125          | RBS354712 RBS35476   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT11101B                      | RBF105          | RBS354712 RBS35476   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT121018B                     | RBF180          | RBS354715 RBS35477   | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT14101B                      | RBF195          | RBS354715 RBS35477   | RBS5037                               | RBS5039                          |
| RBT1891B                       | RBF270          | RBS354720 RBS35479   | RBS5037                               | RBS5039                          |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**