

Varistar CP EMC and IP 55 Solid Steel Door, Seismic, Multi-Point Locking, RAL 7021, 1600H 600W

Power Utilities

KATALOGNUMMER

21630-760



EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

MERKMALE

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schaltschranktür

Produktfamilie: Varistar CP

Typ: Stahltür, blank

Passt zu: Varistar CP

Verriegelungstyp: 4-Punkt-Verriegelung

Material: Stahl

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Höhe Gestell: 33 U

Höhe: 1600 mm

Breite: 600 mm

Schutzart: IP55

Entspricht: IEC 61587-1; IEC 61587-2; IEC 61587-3; IEC 60529

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE