

GEM-Erdungsverbesserungsmaterial

Energieversorger



Erdungsverbesserungsmaterial (Ground Enhancement Material, GEM) ist ein überlegenes Leitermaterial, das auch schwierigste Erdungsprobleme behebt. Es ist ein ideales Material für Bereiche mit schlechter Leitfähigkeit wie steinigem Grund, Bergspitzen und sandiger Erde. GEM reduziert Erdwiderstands- und Impedanzmessungen deutlich. Des Weiteren kann GEM die Größe des Erdungssystems reduzieren, wenn konventionelle Methoden nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. Nach der Installation ist GEM wartungsfrei, erfordert keine regelmäßige Ladung oder die Anwesenheit von Wasser, um seine Leitfähigkeit zu bewahren.

In Tests durch unabhängige Stellen wurde nachgewiesen, dass GEM mit IEC® 62561-7 konform ist. Diese Norm führt einen Benchmark für elektrische Leistungsfähigkeit und die Korrosion von Erdungsverbesserungsmaterialien ein, den es bislang in der Industrie nicht gibt.

nVent ERICO stellt GEM-Berechnungssoftware bereit, die Widerstandswerte für geläufige GEM-Anwendungen bietet und dabei helfen kann, die für eine Installation nötige GEM-Menge abzuschätzen. Die Software steht in vier Sprachen – Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch – zur Verfügung und unterstützt imperiale und metrische Einheiten. Der GEM-Rechner steht auf unserer Webseite unter erico.pentair.com zum Download zur Verfügung.

EIGENSCHAFTEN

Behält nach Einrichtung während der Lebensdauer des Systems konstanten Widerstand bei

Gute Leistung in allen Bodenbedingungen, selbst während Trockenperioden

Erfordert keine regelmäßigen Ladungen oder Ersatz

Erfordert keine dauerhafte Anwesenheit von Wasser zum Erhalt seiner Leitfähigkeit

Fully sets within 3 days, fully cures within 28 days

Keine Auflösung, Zersetzung oder Ausbleichung im Laufe der Zeit

Nicht korrosiv

Reduziert Vandalismus und Diebstahl, weil Leiter nur schwer aus dem Beton zu entfernen sind

Easy-to-handle 25 lb (11.3kg) bags or buckets

Erfordert nur eine Person zur Installation

Exceeds IEC® 62561-7 which sets the benchmark for corrosion, leaching, sulfur content, and other environmental regulations

Complies to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), EPA test method 1311

Lässt sich mit Graben- oder Erdungsstab-Füllmethoden installieren

SPEZIFIKATIONEN

Stückgewicht: 11,360 kg

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Verpackung
GEM25A	163670	Tasche mit Griffen
GEM25ABKT		Kunststoffeimer mit fest schließendem Deckel

Geschätzte lineare Fuß der Schutzleiterabdeckung mit jeder Tasche von GEM

Grabenbreite	Gesamtdicke von GEM		
	10.2 cm	12.7 cm	15.2 cm
10 cm	1.0 m	0.8 m	0.7 m
15.2 cm	0.7 m	0.5 m	0.4 m
20.3 cm	0.5 m	0.4 m	0.3 m
25.4 cm	0.4 m'	0.3 m	0.3 m
30.5 cm	0.3 m	0.3 m	0.2 m

Empfohlene Spezifikationen		
Parameter	Empfohlene Werte	Testmethode
Normkonform		Volle Konformität mit IEC 62561-7 EPA Toxizität Charakteristische Versickerung Verfahren (TCLP), Testmethode 1311
Versickerung	Arsen <1,5 mg / l, Barium <60 mg / l, Cadmium <0,15 mg / l, Chrom <3,0 mg / l, Blei <1,5 mg / l, Quecksilber <0,06 mg / l, Elenium <1,0 mg / l	EC 62561-7 EN 12457-2
Schwefelgehalt	< 2 %	ISO 14869-1
Widerstandsfähigkeit	<2 Ω-cm für Pulver <20 Ω-cm für gemischtes und ausgehärtetes Material	Komprimiertes Pulver nach ASTM G187-12 Gemischt und ausgehärtet per ASTM D991-89
Korrosionsleistung	Für verkupferte Erdungselektroden sollte der Polarisationswiderstand sein > 8 Ω x m ² für aggressive Umgebungen Für galvanisierte Erdungselektroden sollte der Polarisationswiderstand sein > 7.6Ω x m ² für aggressive Umgebungen	IEC 62561-7, Abschnitt 5.5, aggressive Umgebungen
Biegefestigkeit	300-450 psi [2070-3100 kPa]	ASTM C293
Druckfestigkeit	100-200 psi [690-1390 kPa] nach 672 Stunden Aushärtezeit	ASTM C109

Geschätzte GEM-Säcke zum Verfüllen rund um Bodenstangen bis zu einer Dichte von 63,5 lb / ft ³ (1,017 kg / m ³)													
Durchmesser des Lochs		ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft	m
Zoll	Zentimeter	5	1.5	6	1.8	8	2.4	10	3	15	4.6	20	6.1
4	10.2	2		2		2		3		4		5	
6	15.2	3		3		4		5		8		10	
8	20.3	5		6		8		9		14		18	
10	25.4	7		9		12		14		21		28	
12	30.5	10		12		16		20		30		40	

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Siliziumdioxid und sechswertiges Chrom, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend oder anderweitig fortpflanzungsgefährdend bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE