

Novastar Base/Plinth

Power Utilities



Base Plate for Rear Cable Ducting which cut out for cable management. Opening is covered with plastic. Accessory brush strip can build in.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Static load-carrying capacity 400 kg

Adjustable feet, height 57 mm ... 67 mm

St, 1.5 mm, RAL 7021

Cable ducting 110 x 76 mm

Incl. GND/earthing

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Höhe	Produkttyp
27230-076	900 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	45 mm	Schaltschrank- /Gestellsockel
27230-072	553 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	45 mm	Schaltschrank- /Gestellsockel
27230-080	1000 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	45 mm	Schaltschrank- /Gestellsockel
27230-070	553 mm	500 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	45 mm	Schaltschrank- /Gestellsockel
27230-071	553 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	45 mm	Schaltschrank- /Gestellsockel

Table 2/2

Katalognummer	Typ
27230-076	Sockel
27230-072	Sockel
27230-080	Sockel
27230-070	Sockel
27230-071	Sockel

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order brush strip separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.