

Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

Power Utilities

MERKMALE

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Verriegelungstyp
21630-691	33 U	1600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-692	38 U	1800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-689	29 U	1400 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-690	33 U	1600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-696	47 U	2200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-695	42 U	2000 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Verriegelungstyp
21630-688	29 U	1400 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-693	38 U	1800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-697	47 U	2200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-687	24 U	1200 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-694	42 U	2000 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung
21630-686	24 U	1200 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	3-Punkt-Verriegelung

Table 2/2

Katalognummer	Produkttyp	Schutzart	Typ
21630-691	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür
21630-692	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür
21630-689	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür
21630-690	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür
21630-696	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür
21630-695	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür
21630-688	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür
21630-693	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür
21630-697	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür
21630-687	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür
21630-694	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür

Katalognummer	Produkttyp	Schutzart	Typ
21630-686	Schaltschranktür	IP20	Glas-Doppeltür

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE