

Vorkonfektioniertes anschlussfertiges Frostschutzsystem für Rohrleitungen



nVent RAYCHEM FrostGuard-Sets enthalten selbstregelnde Begleitheizungsbänder, inklusive vorinstallierten Anschlusskabel und Schukostecker, um eine energieeffiziente und benutzerfreundliche Lösung für den Frostschutz an Rohrleitungen anzubieten.

EIGENSCHAFTEN

Unkompliziert in der Auslegung: kit format, available in 17 sizes

Einfache Installation: kleines und flexibles Heizband für Begleitheizungen, bei dem Schuko-Stecker und Kaltleiter vorinstalliert sind, um das Anschließen durch einen Elektriker zu vermeiden, ideal für Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser und Kondensatleitungen von Brennwertkesseln

Energieeffizient und sicher: selbstregelndes Kabel, keine Überhitzung möglich, auch bei Überlappung oder engem Abstand

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Länge des Kaltleiters:	2 m
Nennhöhe:	5,8 mm
Nennweite:	8,5 mm
Nominal Power Output @ 5°C, 230V:	10 W/m
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off:	65 °C
Nennspannung:	230 V
Mindestinstallationstemperatur:	-5 °C
Farbe:	Schwarz
Erdleitertyp:	Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff:	Fluorpolymer
Heizbandtechnologie:	Selbstregelnd

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Nominal Power Output, In-Pipe @ 230V	Länge
1244-022826	FROSTGUARD-30M	16 W/m	30 m
1244-022827	FROSTGUARD-35M	16 W/m	35 m
1244-022828	FROSTGUARD-40M	16 W/m	40 m
1244-022829	FROSTGUARD-50M	16 W/m	50 m
1244-022830	FROSTGUARD-60M	16 W/m	60 m
1244-022831	FROSTGUARD-80M		80 m
1244-022832	FROSTGUARD-100M		100 m
107442-000	FROSTGUARD-22M	16 W/m	22 m
108722-000	FROSTGUARD-13M	16 W/m	13 m
468683-000	FROSTGUARD-19M	16 W/m	19 m
493074-000	FROSTGUARD-8M	16 W/m	8 m
524628-000	FROSTGUARD-4M	16 W/m	4 m
641438-000	FROSTGUARD-10M	16 W/m	10 m
768868-000	FROSTGUARD-25M	16 W/m	25 m
845612-000	FROSTGUARD-6M	16 W/m	6 m
924248-000	FROSTGUARD-16M	16 W/m	16 m
928206-000	FROSTGUARD-2M	16 W/m	2 m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Sofern im Rahmen der geltenden Vorschriften zulässig, kann FrostGuard auch direkt in der Rohrleitung verlegt werden. Bei Anwendungen im Rohr (sofern zulässig) die Installation mit einer von nVent RAYCHEM zugelassenen Rohrverschraubung vornehmen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT