

GEHU konfigurierte MI-Heizeinheit



Konfigurierte nVent RAYCHEM mineralisierte (MI) Heizelemente sind werkseitig vorkonfektioniert und einbaufertig. Sie bieten Frostschutz und die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an Rohren/Behältern. Sie enthalten sowohl einadrige als auch doppeladrige Kabel mit Mineralisierung, verschiedene Ummantelungsmaterialien und eine marktführende Reihe von Widerständen, um ein breites Spektrum an Auslegungsmöglichkeiten abzudecken.

EIGENSCHAFTEN

Schnelle Installation: werksseitig konfektioniert und vollständig getestet, was Nacharbeiten vor Ort eliminiert

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, robust and rugged construction, proven in harsh climates extends life expectancy

Reduzierte Gesamtkosten

Zweileiterversionen, besonders geeignet für kleine Rohre und Instrumentenleitungen

Reduzierte Stromkosten: geringere Anlaufströme im Vergleich zu anderen Technologien

Einfache Bedienelemente: die Stromüberwachung des Serienwiderstands bietet sofortige Sichtbarkeit von kritischen Stromkreisen

Express/schneller Service für konfigurierte Heizelemente für infrage kommende Auslegungen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Heizbandtechnologie	Versorgungsspannung	Isolationsmaterial	Ummantelungswerkstoff	Außenmantelwerkstoff	Bereichsklassifizierung
GEHU	serielle mineralisierte	0 – 600 V	Magnesiumoxid	Alloy 825, Copper, Cupro-Nickel, SS321, Inconel 600	None, LSZH	Non-Hazardous, Hazardous

Table 2/2

Katalognummer	Mindestinstallationstemperatur
GEHU	-60 °C

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Ummantelungsmaterial: Cupro-Nickel, SS321 and Inconel 600 are not available in North America.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM **PYROTENAX** **TRACER** **NUHEAT**