

# Programmierbarer GREEN LEAF-Thermostat



nVent RAYCHEM GREEN LEAF ist ein programmierbarer Thermostat für die elektrische Fußbodenbeheizung in modernem Design mit bündiger Montage. Er kann im Boden- oder Raumerfassungsmodus oder im Raumerfassungsmodus mit Bodentemperaturbegrenzer arbeiten. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550). RAYCHEM GREEN LEAF is a modern design 'wall flush mounted' programmable thermostat for electrical floor heating. Er kann im Boden- oder Raumerfassungsmodus oder im Raumerfassungsmodus mit Bodentemperaturbegrenzer arbeiten. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

## EIGENSCHAFTEN

Einfache Einrichtung und Bedienung: intelligenter ‚Blatt-Taste‘; einfache Timer-Eventprogrammierung mit der Option, Tage zu gruppieren

Flexible Kontrolle: editable pre-set program; 7 day with 4 timer events; different temperatures possible for each timer event; timer or constant temperature function

Optimum heat management, with 2 sensors: Umgebungs- und Bodensensor

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 12 to 20 year total care warranty available, maintenance free

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/4

Katalognummer	Artikelname	Netzgerät	Einstellbares Differential	Regelungstyp	Max. Kontaktbelastung	Max. Kontaktspannung
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	230 V	Nein	Ein/Aus	13 A	230 V

Table 2/4

Katalognummer	Artikelname	Bemessungsstrom	Sensor-/Fühlertyp	Fernbedienung	Power Consumption, Standby	Schutzart
---------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------	----------------------------	-----------

1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	13 A	Resistance Sensor	Nein	3 W	IP21
-------------	-----------------	------	-------------------	------	-----	------

Table 3/4

Katalognummer	Artikelname	RAL-Nummer	IFTTT-Support verfügbar	Zeitschaltuhrtyp	Zeitschaltuhrmodell	Selbstlernen
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	9005	Nein	Day Clock	Digital	Ja

Table 4/4

Katalognummer	Artikelname	Höhe	Breite	Tiefe
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	86.3 mm	86.3 mm	41 mm

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

Tel +1.800.545.6258  
 Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511  
 Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688  
 Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800  
 Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**