

Vorkonfektioniertes selbstregelndes IceStop-Kabelset



Selbstregelnde nVent RAYCHEM IceStop-Begleitheizungssets ermöglichen den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, für alle gängigen Materialien von Dachrinnen und Abflussrohren geeignet. Leistung beträgt 36 W/m bei 0 °C in Eiswasser, 18 W/m bei 0 °C in der Luft.

EIGENSCHAFTEN

Unkompliziert in der Auslegung

Einfache Installation, vorkonfektionierte Kits: 5 - 30 m, each with 8 m power cable, GM-RAKE fixing bracket and RayClic end seal

Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, flach wenn überkreuz, erweiterte Energieeinsparungskontrollen

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Nennhöhe:	6 mm
Länge des Kaltleiters:	8 m
Nennweite:	14 mm
Nominal Power Output, In Air @ 0°C, 230V:	18 W/m
Nominal Power Output, In Ice Water @ 0°C, 230V:	36 W/m
Max Continuous Exposure Temperature, Power On:	65 °C
Max Intermittent Exposure Temperature, Power On:	85 °C
Nenngewicht des Kabels:	120 g/m
Versorgungsspannung:	220 – 240 V
Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz:	800 h
Mindestinstallationstemperatur:	-18 °C
Farbe:	Schwarz
Erdleitertyp:	Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff:	Modifiziertes Polyolefin
Heizbandtechnologie:	Selbstregelnd

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge
106160-000	GM-2X-SA-8	8 m
159067-000	GM-2X-SA-12	12 m
191808-000	GM-2X-SA-5	5 m
650854-000	GM-2X-SA-16	16 m
838627-000	GM-2X-SA-25	25 m
925956-000	GM-2X-SA-30	30 m
973923-000	GM-2X-SA-20	20 m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
 Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa
 Tel +32.16.213.511
 Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
 Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT