

Modularer Anschlusskasten



nVent RAYCHEM JBU-100 ist eine modulare Anschlussdose zum Anschließen von Strom an bis zu drei nVent RAYCHEM BTV-, QTVR-, XTVR-, HTV- oder VPL-Industrie-Parallelheizkabel. In zwei Ausführungen für unterschiedliche Installationsverfahren vor Ort angeboten. Alle Anschlusskästen sind auch mit einer Kontrollleuchte zur Leistungsanzeige erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Einfach und schnell zu installieren, geräumige Anschlusskästen mit Zugang von der Vorderseite, unverlierbaren Deckelschrauben und robusten Federzugklemmen zur sicheren Befestigung

Teil eines modularen Komponentensystems, das maximale Flexibilität bietet

Eine Reihe für alle nVent RAYCHEM-Parallel-Heizbänder für den industriellen Einsatz

Vereinfachte Auslegung im explosionsgefährdeten Bereich, integraler Bestandteil der Systemzulassung

Kaltanschlusstechnik: Hezelementabdichtung mit nicht aushärtendem Dichtmittel; keine Heißluftpistole, keine Heißarbeitserlaubnis erforderlich

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Für Ex-Zone, Gas:	1, 2
Einlassanzahl:	4
Anzahl der Anschlussklemmen:	6
Max. Leiterquerschnitt:	10 mm ²
Für Ex-Zone, Staub:	21, 22
Einlasstyp:	Kabel
Material:	Glasfaserverstärktes Polymer
Bereichsklassifizierung:	Non-Hazardous; Hazardous
Schutzart:	IP66
Abdeckungsbefestigung:	Geschraubt
Montage:	Wand-/Befestigungswinkel
halogenfrei:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Umgebungstemperatur	Höhe	Tiefe	Breite	Inklusive Beleuchtungsanzeige
051976-000	JBU-100-E	-55 to 56 °C	160 mm	90 mm	160 mm	Nein
069262-000	JBU-100-L-E	-40 to 40 °C	160 mm	90 mm	160 mm	Ja
113974-000	JBU-100-L-EP	-40 to 40 °C	160 mm	90 mm	160 mm	Ja
243948-000	JBU-100-EP	-55 to 56 °C	160 mm	90 mm	160 mm	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Erdungsplatte inbegriffen	Unter der Isolierung befindlich
051976-000	JBU-100-E	Nein	Nein
069262-000	JBU-100-L-E	Nein	Nein
113974-000	JBU-100-L-EP	Ja	Nein
243948-000	JBU-100-EP	Ja	Nein

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Lokale Versionen können mit beschränkten Genehmigungen und unterschiedlichen Teilenummern existieren. Wenden Sie sich an den zuständigen Vertriebskontakt.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT