

XL-Trace-Installationspaket, raucharmes und halogenfreies selbstregulierendes Kabelkit



nVent RAYCHEM-Installationspakete mit einem Heizkabel mit fester Länge, das auf einer benutzerfreundlichen und tragbaren Trommel geliefert wird. Die Trommel ermöglicht es dem Installateur, die erforderliche Länge einfach auszugeben, was die Installationszeit und den Installationsaufwand verringert.

EIGENSCHAFTEN

Unerreichte Sicherheit, raucharme und halogenfreie Konstruktion: up to 90% less smoke emissions and improved self-extinguishing properties

Halogenfrei: Gemäß IEC60754-1 geprüft und konform

Verbesserte Selbstverlöschungseigenschaften gemäß Entflammbarkeitsprüfung nach IEC62395

Energieeffizient: selbstregulierendes Kabel, größere Einsparungen bei Verwendung mit proportionalem Umgebungssensor-Controller (PASC), keine Kabelüberhitzung möglich

Selbstregelnde Technologie: kann den individuellen Anforderungen entsprechend abgelängt werden

Schnelle, einfache Installation mit dem Schnellverbindingssystem RayClic

SPEZIFIKATIONEN

Nennhöhe:	6,8 mm
Nennweite:	13,8 mm
Versorgungsspannung:	220 – 240 V
Mindestinstallationstemperatur:	-40 °C
Erdleitertyp:	Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff:	Raucharm und halogenfrei
Heizbandtechnologie:	Selbstregelnd

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Max Continuous Exposure Temperature, Power On	Farbe
1244-021262	XL-Trace-InstallerPack-10XL-30m	30 m	10 W/m	65 °C	Pflaume
1244-021263	XL-Trace-InstallerPack-10XL-50m	50 m	10 W/m	65 °C	Pflaume
1244-021264	XL-Trace-InstallerPack-10XL-80m	80 m	10 W/m	65 °C	Pflaume
1244-021265	XL-Trace-InstallerPack-15XL-50m	50 m	15 W/m	65 °C	Grün
1244-021266	XL-Trace-InstallerPack-15XL-80m	80 m	15 W/m	65 °C	Grün
1244-021267	XL-Trace-InstallerPack-26XL-50m	50 m	26 W/m	65 °C	Blau
1244-021268	XL-Trace-InstallerPack-26XL-80m	80 m	26 W/m	65 °C	Blau
1244-021269	XL-Trace-InstallerPack-31XL-50m	50 m	31 W/m	85 °C	Lila
1244-021270	XL-Trace-InstallerPack-31XL-80m	80 m	31 W/m	85 °C	Lila

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT