

CompacPRO Complete Desktop Case, ungeschirmt



Das vorkonfigurierte nVent SCHROFF CompacPRO-Gehäuse bietet zuverlässigen Schutz von Elektronik von 19-Zoll-Baugruppen, wie z.B. Kassetten und Europakarten. Der Aluminium-Druckgussrahmen und die Profilseitenwände gewährleisten eine hohe Robustheit. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Desktopgehäuse vorkonfiguriert gemäß IEC 60297-3-101 für 19-Zoll-Komponenten

Robuste Gehäuselösung aufgrund der Aluminiumkonstruktion

Seitenwand mit integrierter Grifffunktion

Für Backplanemontage mit Isolierstreifen

Rückwand mit Lüftungsschlitzten

Lüftungsschlitzte im Bodenblech

IP 20 nach IEC 60529

Front- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau

Erdungsanschlüsse gemäß (siehe den Katalog Seite 5.76)

Konform mit DIN EN 62368-1

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Gehäuse

Typ: Gehäuse für 19-Zoll-Komponenten

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite Gestell	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen
14575-175	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-155	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-156	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-154	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-174	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-115	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-136	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-135	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-176	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-114	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-134	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-178	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1

Table 2/3

Katalognummer	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung
14575-175	129.3mm	432mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein
14575-155	129.3mm	326mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein
14575-156	129.3mm	326mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein

Katalognummer	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung
14575-154	129.3mm	326mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein
14575-174	129.3mm	432mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein
14575-115	129.3mm	148mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein
14575-136	129.3mm	219mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein
14575-135	129.3mm	219mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein
14575-176	129.3mm	432mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein
14575-114	129.3mm	148mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein
14575-134	129.3mm	219mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein
14575-178	129.3mm	432mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-10 3	Nein

Table 3/3

Katalognummer	Oberfläche	Material	Schutzart	Statische Last	Schnelles Schiff
14575-175	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No
14575-155	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No
14575-156	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No
14575-154	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No
14575-174	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No
14575-115	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No
14575-136	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No
14575-135	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No

Katalognummer	Oberfläche	Material	Schutzart	Statische Last	Schnelles Schiff
14575-176	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No
14575-114	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No
14575-134	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No
14575-178	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY **ERIC** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHT**