

Netzteil 19" AC/DC für MicroTCA, ohne Management, Double Full-Size

KATALOGNUMMER

11098-392



Das MTCA-Netzteil 300 ist ein außergewöhnlich effizientes Stromversorgungsmodul für MicroTCA-Anwendungen. Ohne PM EMMC eignet es sich zur Anwendung ohne MicroTCA-Hardwaremanagement. Alternativ kann es in Systemen mit PM EMMC auf der Backplane verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Weitbereichsspannungseingang 90-264 VAC

Aktive Power Factor Correction

Bauform kompatibel mit AdvancedMC Double Full-Size

Ein-Draht Current Share Leitung für Redundanzbetrieb

Entspricht EMV Class B nach EN 55022

Ohne MicroTCA Power Management Controller

Netzeingang vorne

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leistungsversorgung

Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil

Passt zu: MicroTCA-Systeme

Eingangsspannung AC: 90 – 264V

Strom: 300W

Anzahl Ausgangsspannungen: 2

Spannung 1: 12V

Strom 1: 25A

Spannung 2: 3.3V

Strom 2: 3A

Breite Gestell: 6HP

Tiefe: 186.65mm

Höhe: 148.3mm

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Ausgangsdaten für Ta = -25 ... 55 °C mit forcierter Kühlung mit 20 cfm

Steckverbinder FCI 51720?10202402AA oder Molex 87631?2019

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE