We connect and protect

Rack Safety Plus, 3 HE, 400 V AC, Kabel

KATALOGNUMMER

21270-012



Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus-Einheit ist eine 19-Zoll-Stromverteilungs-Einheit, die als zentrale Verteilereinheit verwendet wird, um elektrische oder elektronische Geräte mit Strom zu versorgen. Zusätzlich ist sie mit einer Notausschalter-Funktion ausgestattet.

ZERTIFIZIERUNGEN

RoHS COMPLIANT CE UKCA

MERKMALE

19“, 3 HE Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter-Funktion
Zentrale Stromverteilungseinheit für elektrische oder elektronische Geräte
400 V, 3-phasiger oder 230 V 1-phasiger Netzeingang mit Sicherungen
AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter
Permanente AC-Ausgänge (Service)
Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert
Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher
An das System kann ein zusätzlicher externer Notaus-Taster angeschlossen werden

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Netzverteiler
Passt zu: Varistar CP; Novastar
Funktion: Not-Aus
Eingangsspannung AC: 400V
Anzahl Phasen: 3

EMV-Filter: Nein

Überspannungsableiter: Nein

Einschaltstrombegrenzer: Nein

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung: Ja

Abdeckung Schutzschalter: Nein

Höhe Gestell: 3U

Typ Buchse: IEC C13; IEC C13 LOCK

Zubehörtyp: Stromverteilungszubehör

Net Weight: 12kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die genaue Konfiguration optionaler Funktionen und Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte der Tabelle des/der gelieferten Artikel(s).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.