We connect and protect

EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz für Bahnanwendungen, Typ EN 50155, nachrüstbare EMV Schirmung, 3HE, 84 TE, 235 mm

KATALOGNUMMER

21500-077





Ungeschirmter Baugruppenträger für Bahnanwendungen gemäß EN50155

ZERTIFIZIERUNGEN

RoHS COMPLIANT

MERKMALE

Schock- und vibrationsgetestet nach EN 50155, Teil 12.2.11
Der 19''-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)
Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar.
IP 20 gemäß IEC 60529.
Die doppelte 19''-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm).
Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

PRODUKTMERKMALE

- Höhe Gestell: 3U
- Tiefe: 235mm
- Anzahl Verpackungen: 1
- Zur Montage: Rückwandplatine
- Leiterplattentiefe: 220mm
- Typ EMV-Dichtung: Textil
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5g (force)
- Griff enthalten: Ja
- Befestigung: Gestell
- Entspricht: IEC 60297-3-103; EN 50155 Teil 12.2.11
- EMV-Schirmung: Nein
- Oberfläche: Eloxiert; Passiviert
- Material: Aluminium
- Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub
- Breite Gestell: 84HP
- Statische Last: 15kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Testberichte sind online verfügbar.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.