

EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Beleuchtung, ungeschirmt

Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplanemontage, Ausführung Light



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwand Typ L („leicht“) mit integrierten 19"-Befestigungswinkeln

Modulschiene Typ „light“

Aluminium

Modulschienen hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Einbaulast bis 7,5 kg

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | Eloxiert; Passiviert |
| EMV-Schirmung: | Nein |
| Produkttyp: | Baugruppenträger/Einschub |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Zur Montage | Leiterplattentiefe | Griff enthalten |
|---------------|--------------|-------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 24564-131 | 3U | 175mm | 1 | Rückwandplatte | 160mm | Nein |
| 24564-132 | 3U | 235mm | 1 | Rückwandplatte | 160mm, 220mm | Nein |
| 24564-133 | 3U | 295mm | 1 | Rückwandplatte | 160mm, 220mm, 280mm | Nein |
| 24564-431 | 6U | 175mm | 1 | Rückwandplatte | 160mm | Nein |
| 24564-432 | 6U | 235mm | 1 | Rückwandplatte | 160mm, 220mm | Nein |
| 24564-433 | 6U | 295mm | 1 | Rückwandplatte | 160mm, 220mm, 280mm | Nein |

Table 2/2

| Katalognummer | Befestigung | Entspricht | Breite Gestell | Statische Last | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 24564-131 | Gestell | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP | 7.5kg | No |
| 24564-132 | Gestell | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP | 7.5kg | No |
| 24564-133 | Gestell | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP | 7.5kg | No |
| 24564-431 | Gestell | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP | 7.5kg | No |
| 24564-432 | Gestell | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP | 7.5kg | No |
| 24564-433 | Gestell | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1 | 84HP | 7.5kg | No |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Baugruppenträger ist nicht für Schirmung vorbereitet, Nachrüstung für Schutzart IP20 möglich

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE