

EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, für Gleitschienenmontage, schirmbar mit EMV-Dichtung

Der nicht geschirmte Baugruppenträger für den Einbau von Leiterplatten kann auf Gleitschienen montiert werden



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenplatte Typ F (flexibel), 19-Zoll-Winkel ist tiefenverstellbar

Baugruppenträger kann mit Gleitschienen verwendet werden.

Modulschienen hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Einbaulast bis 11 kg

Gewindestreifen, Isolierstreifen vormontiert

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
EMV-Schirmung:	Nein
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ EMV-Dichtung
24553-132	3U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm	Edelstahl
24553-133	3U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl
24553-134	3U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl
24553-432	6U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm	Edelstahl
24553-433	6U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl
24553-434	6U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl

Table 2/2

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last	Schnelles Schiff
24553-132	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-133	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-134	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-432	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-433	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-434	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Ersatz- / Alternativprodukt für ältere EuropacLab- und Europac-Baugruppenträger-Serien.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE