

# EuropacPRO 19"-Baugruppenträgersatz für Bahnanwendungen, schirmbar mit EMV- Dichtung, EN 50155



Ungeschirmter Baugruppenträger für Bahnanwendungen  
gemäß EN50155

## ZERTIFIZIERUNGEN

---



## MERKMALE

---

Schock- und vibrationsgetestet nach EN 50155, Teil 12.2.11

Der 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar.

IP 20 gemäß IEC 60529.

Die doppelte 19"-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm).

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

## SPEZIFIKATIONEN

---

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Statische Last:</b> | 15kg      |
| <b>Material:</b>       | Aluminium |
| <b>EMV-Schirmung:</b>  | Nein      |

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Zur Montage    | Leiterplattentiefe | Typ EMV-Dichtung |
|---------------|--------------|-------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 21500-077     | 3U           | 235mm | 1                   | Rückwandplatte | 220mm              | Textil           |
| 21500-078     | 6U           | 235mm | 1                   | Rückwandplatte | 220mm              | Textil           |

Table 2/3

| Katalognummer | Schock- und Vibrationstoleranz | Griff enthalten | Befestigung | Entspricht                             | Oberfläche           | Breite Gestell |
|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------|--|----------------------|----------------|
| 21500-077     | 5g (force)                     | Ja              | Gestell     | IEC 60297-3-103, EN 50155 Teil 12.2.11 | Eloxiert, Passiviert | 84HP           |
| 21500-078     | 5g (force)                     | Ja              | Gestell     | IEC 60297-3-103, EN 50155 Teil 12.2.11 | Eloxiert, Passiviert | 84HP           |

Table 3/3

| Katalognummer | Schnelles Schiff |
|---------------|------------------|
| 21500-077     | No               |
| 21500-078     | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Testberichte sind online verfügbar.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**