

EuropacPRO Advanced EMC Seitenwandabdeckung für C-Profil-Adapter



Seitenwand aus 3 mm dickem Aluminium für eine verstärkte EMV-Abschirmung des Baugruppenträgers durch Erhöhung der Materialstärke und Abdeckung der nicht benötigten Ausschnitte. In dieser Ausführung speziell vorbereitet für den Einbau eines Adapters zur Befestigung des Baugruppenträgers mit C-Profil-Teleskopschienen in einem Schrank.

MERKMALE

Seitenwandabdeckungen für erhöhte seitliche HF-Abschirmung, speziell vorbereitet für den Einbau eines Adapters zur Befestigung des Baugruppenträgers mit C-Profil-Teleskopschienen in einem Schrank

Außen an der Standard-Seitenplatte montiert

Montagematerial enthalten

Kompatible C-Profil-Adapter finden Sie im Abschnitt „Empfohlenes Zubehör“

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilie	Typ	Höhe Gestell	Tiefe	EMV-Schirmung
24563-355	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	3U	175mm	Ja
24563-356	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	3U	235mm	Ja
24563-359	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	3U	295mm	Ja
24563-360	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	3U	355mm	Ja
24563-361	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	3U	415mm	Ja
24563-362	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	3U	495mm	Ja

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilie	Typ	Höhe Gestell	Tiefe	EMV-Schirmung
24563-375	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	6U	175mm	Ja
24563-376	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	6U	235mm	Ja
24563-379	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	6U	295mm	Ja
24563-380	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	6U	355mm	Ja
24563-381	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	6U	415mm	Ja
24563-382	Seitenwand	EuropacPRO	Typ H	6U	495mm	Ja

Table 2/2

Katalognummer	Länge	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Verpackungseinheit	Schnelles Schiff
24563-355	175mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No
24563-356	235mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No
24563-359	295mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No
24563-360	355mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No
24563-361	415mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No
24563-362	495mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No
24563-375	175mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No
24563-376	235mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No
24563-379	295mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No
24563-380	355mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No

Katalognummer	Länge	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Verpackungseinheit	Schnelleschiff
24563-381	415mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No
24563-382	495mm	Aluminium	Passiviert	2	Paar	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Seitenwand und der 19-Zoll-Winkel sind getoxt. (Toxen: auch „Clinchen“, Kaltumformung ohne zusätzliche Verbindungselemente.) Dies geschieht mit speziellen Werkzeugen und hohem Druck.

Andere Versionen als mit 3 und 6 HE auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE