

Flexible Schläuche für LHX+ / RackChiller In-Row, BSP / BSP



Das Paket mit den flexiblen Schläuchen für Varistar LHX+45 In-Rack oder RackChiller In-Row 45 verbindet das Kühlsystem mit dem Wassersystem der Anlage. Die hochwertigen EPDM-Schläuche weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber normalen, auf Wasser und Glykol basierten Kühlmitteln auf. The steel reinforcement provides extended pressure capability with rated nominal pressure 5 bar and minimum burst pressure 20 bar, while the external layer protects the hoses from mechanical stress and damages.

MERKMALE

Flexible Schläuche zum Anschluss an LHX+ 45 In-Rack oder RackChiller In-Row 45 mit Betriebswasservorlauf und Betriebswasserrücklauf

Ein Paar flexibler Schläuche für den Anschluss des Betriebswasservorlaufs und des Betriebswasserrücklaufs

Hochwertige verstärkte EPDM-Schläuche

Nennbetriebsdruck 5 bar, Mindestberstdruck > 20 bar

Inklusive 1-Zoll-BSPP-Flachdichtungs-Drehgelenke an beiden Enden

In Längen von 4 m oder 6 m erhältlich

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
24630-173	4000mm	1	No
24630-175	6000mm	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Funktioniert nur mit Varistar LHX+ 45 In-Rack und RackChiller In-Row 45

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE