

# EMV-Textilabschirmungskit für Frontplatten, - 40 bis +70 °C



EMV-Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht. Die Dichtungen werden auf die Frontplatte geklebt.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die EMV-Textildichtung wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des rechten Profils aufgeklebt

Die Profildichtung wird auf die Kontaktfläche des 19-Zoll- Winkels oder des Eckprofils geklebt und stellt den leitfähigen Anschluss zu den U- Frontplatten her

Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passt zu:</b>       | Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten                                       |
| <b>Produktfamilie:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe |
| <b>Produkttyp:</b>     | Abschirmungs-Kit                                                              |
| <b>Material:</b>       | Thermoplastisches Elastomer                                                   |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Tiefe (D) | Höhe (H) | Breite (W) | Entflammbarkeitsklasse |
|---------------|--------------|---------------------|-----------|----------|------------|------------------------|
|---------------|--------------|---------------------|-----------|----------|------------|------------------------|

|           |    |     |        |         |       |           |
|-----------|----|-----|--------|---------|-------|-----------|
| 21101-978 | 5U | 10  |        |         |       |           |
| 21101-857 | 2U | 10  | 1.62mm | 52mm    | 3.8mm | UL® 94V-0 |
| 21101-853 | 3U | 10  | 1.62mm | 97mm    | 3.8mm | UL® 94V-0 |
| 21101-858 | 4U | 10  |        |         |       |           |
| 21101-854 | 3U | 100 | 1.62mm | 97mm    | 3.8mm | UL® 94V-0 |
| 21101-855 | 6U | 10  | 1.62mm | 232mm   | 3.8mm | UL® 94V-0 |
| 21101-856 | 6U | 100 | 1.62mm | 232mm   | 3.8mm | UL® 94V-0 |
| 21101-904 | 9U | 100 |        |         |       |           |
| 21101-859 | 9U | 10  | 1.62mm | 365.5mm | 3.8mm | UL® 94V-0 |

Table 2/2

| Katalognummer | Schnelles Schiff |
|---------------|------------------|
| 21101-978     | No               |
| 21101-857     | No               |
| 21101-853     | No               |
| 21101-858     | No               |
| 21101-854     | No               |
| 21101-855     | No               |
| 21101-856     | No               |
| 21101-904     | No               |
| 21101-859     | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Zur Schirmung der Frontplatten sind EMV-Dichtungen (Textil) erforderlich.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**