

# Frontplatten, Flach, Mit Schlitz für EMV-Dichtung aus Edelstahl



Frontplatte, flach, mit Schlitz für EMV-Dichtung aus Edelstahl.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Flache, ungeschirmte Frontplatte, Aluminium, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

Schirmung durch Edelstahl-Dichtung

## SPEZIFIKATIONEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Tiefe:</b>         | 2.5mm                  |
| <b>Höhe Gestell:</b>  | 4U                     |
| <b>Material:</b>      | Aluminium              |
| <b>Oberfläche:</b>    | Eloxiert; Passiviert   |
| <b>Zubehörtyp:</b>    | Frontplatte            |
| <b>Produkttyp:</b>    | Frontplatte            |
| <b>Typ:</b>           | Frontplatte ohne Griff |
| <b>EMV-Schirmung:</b> | Nein (nachrüstbar)     |

Table 1/2

| Katalognummer | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung | Typ EMV-Dichtung | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|
|---------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|

|           |      |   |                     |           |          |         |
|-----------|------|---|---------------------|-----------|----------|---------|
| 30846-681 | 42HP | 1 | Anschraubbare Front | Edelstahl | Eloxiert | Leitend |
| 30846-682 | 63HP | 1 | Anschraubbare Front | Edelstahl | Eloxiert | Leitend |

Table 2/2

| Katalognummer | Behandelte Kanten | Entspricht                         | Höhe    | Breite  | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------------|------------------------------------|---------|---------|------------------|
| 30846-681     | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 172.9mm | 213mm   | No               |
| 30846-682     | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 172.9mm | 319.7mm | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**