

Interscale, 19"-Einschubgehäuse, nicht perforiert

Flexibles 19"-Gehäuse mit integriertem EMV-Schutz.
Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF
und entwickelt nach IEC 60297-3-109.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen

Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt

Integrierter EMV-Schutz

Schutzart bis IP 30

Farbe RAL 7016

Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Stahl; Aluminium
Produktfamilie:	Interscale
Produkttyp:	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
Typ:	Massiv
EMV-Schirmung:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Breite	Befestigung	Entspricht
14821-105	1U	221.45mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-107	1U	310.35mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-205	2U	221.45mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-207	2U	310.35mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-305	3U	221.45mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-307	3U	310.35mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Schnelles Schiff
14821-105	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14821-107	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14821-205	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14821-207	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14821-305	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14821-307	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE