

LED-Leuchten für Schränke



Die Gehäuseleuchte ist eine kompakte und flexible Lösung, die einen schnellen und einfachen Zusammenbau und eine schnelle und einfache Installation bietet. Für eine flexible Montage kann die LED-Leuchte mit Schrauben am Gehäuse befestigt oder mit optionalen Magnetsätzen an jeder flachen Oberfläche aus Stahl angebracht werden. Ein Bewegungssensor ist ebenso erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Leuchten können einfach vertikal oder horizontal befestigt werden.

Einfache Durchgangsverdrahtung basierend auf einem Plug-and-Play-System.

Mit oder ohne Sensor erhältlich.

Einfache Durchgangsverdrahtung basierend auf einem Plug-and-Play-System.

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Leicht

Table 1/4

Katalognummer	Eingangsspannung AC	Zubehörtyp	Eingangsspannung DC	Länge	Anzahl Verpackungen	Farbe
57274	250V max	Leuchten			1	Schwarz
57275		Leuchten			2	Schwarz
57265	230V max	Leuchten	24V max	396mm	1	Schwarz

Katalognummer	Eingangsspannung AC	Zubehörtyp	Eingangsspannung DC	Länge	Anzahl Verpackungen	Farbe
57272	250V max	Leuchten		3000mm	1	Schwarz
57273	250V max	Leuchten		1000mm	1	Schwarz

Table 2/4

Katalognummer	Tiefe	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart	Typ
57274	14mm	Glatt-matt	53mm	Kunststoff	IP20	Cabinet Light, Klemmenblock
57275	4mm	Glatt-matt	30mm		IP20	Cabinet Light, Magnet
57265	40mm	Glatt-matt		Kunststoff	IP20	Cabinet Light
57272		Glatt-matt		Kunststoff	IP20	Anschlusskabel
57273		Glatt-matt		Kunststoff	IP20	Cabinet Light

Table 3/4

Katalognummer	Breite	Farbtemperatur	Nennspannung	Betriebstemperatur	Gewicht	Zertifizierungen
57274	18mm		250V	60°C min	0.07kg	RoHS
57275	12mm				0.08kg	RoHS
57265	33mm	5800K	230V	-20 to 55°C	0.24kg	CE, RoHS
57272	0.3mm		250V	60°C min	0.3kg	RoHS
57273			250V	60°C min	0.3kg	RoHS

Table 4/4

Katalognummer	Schnelles Schiff
57274	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
57275	No
57265	No
57272	No
57273	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE