


# PropacPRO tragbares Gehäuse, ungeschirmt



Das PropacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und Einzelbaugruppen. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Zusätzlich ist dieses Gehäuse für die Anbringung eines Aufstellgriffs vorbereitet, der Teil des umfangreichen Zubehörsortiments ist.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen zum individuellen Ausbau

Vorbereitet mit Bohrungen zur Montage des Aufstelltragegriffs

Nachrüstbare EMV-Abschirmung

Lüftungsschlitze im Bodenblech

IP 20 nach IEC 60529

Vorbereitet für Erdung

Konform mit DIN EN 62368-1

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produkttyp:</b>     | Gehäuse                                 |
| <b>Typ:</b>            | Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile |
| <b>Produktfamilie:</b> | PropacPRO                               |

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Nutzbare Höhe | Nutzbare Breite |
|---------------|--------------|----------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|
|---------------|--------------|----------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|

|           |    |      |       |   |       |       |
|-----------|----|------|-------|---|-------|-------|
| 14577-123 | 3U | 42HP | 326mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14577-125 | 3U | 42HP | 386mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14577-143 | 3U | 63HP | 326mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14577-145 | 3U | 63HP | 386mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14577-163 | 3U | 84HP | 326mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14577-165 | 3U | 84HP | 386mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14577-223 | 4U | 42HP | 326mm | 1 | 174mm | 219mm |
| 14577-243 | 4U | 63HP | 326mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14577-245 | 4U | 63HP | 386mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14577-265 | 4U | 84HP | 386mm | 1 | 174mm | 432mm |

| Table 2/3     |                         |            |                 |                    |                               |         |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------|
| Katalognummer | Frontrahmenkonstruktion | Kühloption | Entspricht      | EMV-Schirmung      | Oberfläche                    | Höhe    |
| 14577-123     | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-101 | Nein (nachrüstbar) | Passiviert, Pulverbeschichtet | 155.5mm |
| 14577-125     | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-101 | Nein (nachrüstbar) | Passiviert, Pulverbeschichtet | 155.5mm |
| 14577-143     | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-101 | Nein (nachrüstbar) | Passiviert, Pulverbeschichtet | 155.5mm |
| 14577-145     | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-101 | Nein (nachrüstbar) | Passiviert, Pulverbeschichtet | 155.5mm |
| 14577-163     | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-101 | Nein (nachrüstbar) | Passiviert, Pulverbeschichtet | 155.5mm |
| 14577-165     | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-101 | Nein (nachrüstbar) | Passiviert, Pulverbeschichtet | 155.5mm |

| Katalognummer | Frontrahmenkonstruktion | Kühloption | Entspricht      | EMV-Schirmung      | Oberfläche                    | Höhe  |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| 14577-223     | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-101 | Nein (nachrüstbar) | Passiviert, Pulverbeschichtet | 200mm |
| 14577-243     | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-101 | Nein (nachrüstbar) | Passiviert, Pulverbeschichtet | 200mm |
| 14577-245     | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-101 | Nein (nachrüstbar) | Passiviert, Pulverbeschichtet | 200mm |
| 14577-265     | Einzelnes Teil          | Nein       | IEC 60297-3-101 | Nein (nachrüstbar) | Passiviert, Pulverbeschichtet | 200mm |

Table 3/3

| Katalognummer | Material  | Schutzart | Statische Last | Breite  | Schnelles Schiff |
|---------------|-----------|-----------|----------------|---------|------------------|
| 14577-123     | Aluminium | IP20      | 25kg           | 257mm   | No               |
| 14577-125     | Aluminium | IP20      | 25kg           | 257mm   | No               |
| 14577-143     | Aluminium | IP20      | 25kg           | 363.7mm | No               |
| 14577-145     | Aluminium | IP20      | 25kg           | 363.7mm | No               |
| 14577-163     | Aluminium | IP20      | 25kg           | 470.3mm | No               |
| 14577-165     | Aluminium | IP20      | 25kg           | 470.3mm | No               |
| 14577-223     | Aluminium | IP20      | 25kg           | 257mm   | No               |
| 14577-243     | Aluminium | IP20      | 25kg           | 363.7mm | No               |
| 14577-245     | Aluminium | IP20      | 25kg           | 363.7mm | No               |
| 14577-265     | Aluminium | IP20      | 25kg           | 470.3mm | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Aufstellgriff bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**