

# Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit IEC C13 und C19 Ausgängen mit 3 Phasen-Eingang integriert werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Steckdosenleisten mit IEC-Buchsen gemäß IEC 60320

Montage vertikal

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Anschlussleitung 2 m

Einbauhöhe 1 HE

Einbauhöhe 1 HE

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Aluminium; Polyamid

**Farbe:** Grau; Schwarz; Rot

**Produkttyp:** Buchsenleiste

Table 1/2

| Katalognummer | Typ Buchse | Anzahl Buchsen | Steckdosen mit Schalter | Spannung AC | Anzahl Verpackungen | Tiefe |
|---------------|------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------|
| 60110-283     | IEC C13    | 18             | Nein                    | 400V        | 1                   | 44mm  |

| Katalognummer | Typ Buchse          | Anzahl Buchsen | Steckdosen mit Schalter | Spannung AC | Anzahl Verpackungen | Tiefe |
|---------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------|
| 60110-284     | IEC C13,<br>IEC C19 | 24             | Nein                    | 400V        | 1                   | 44mm  |
| 60110-285     | IEC C13,<br>IEC C19 | 30             | Nein                    | 400V        | 1                   | 44mm  |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche | Höhe | Länge   | Schnelles Schiff |
|---------------|------------|------|---------|------------------|
| 60110-283     | Eloxiert   | 44mm | 947.5mm | No               |
| 60110-284     | Eloxiert   | 44mm | 947.5mm | No               |
| 60110-285     | Eloxiert   | 44mm | 1753mm  | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**