

Teleskopschiene Universal, 1 HE

Universal-Teleskopschiene mit >100 % Auszug und bis zu 39 kg Tragfähigkeit.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Montage seitlich an den 19-Zoll-Holmen (19-Zoll-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs)

Statische Traglast pro Paar von 23-39 kg

Aushängbar

Auszugslänge > 100 %

Schienenbreite k = 9,7 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 429 mm

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl
Produkttyp: Teleskopschiene
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackungen	Statische Last	Typ	Schnelles Schiff
20110-090	356mm	2	39kg	Universell	No

Katalognummer	Länge	Anzahl Verpackungen	Statische Last	Typ	Schnelles Schiff
20110-091	406mm	2	36kg	Universell	No
20110-092	457mm	2	34kg	Universell	No
20110-093	508mm	2	32kg	Universell	No
20110-094	559mm	2	29kg	Universell	No
20110-095	610mm	2	27kg	Universell	No
20110-096	660mm	2	23kg	Universell	No
20110-097	711mm	2	23kg	Universell	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Universal-Teleskopschienen können auch ohne zusätzliche Komponenten in nicht standardisierten Anwendungen montiert werden, also auch in anderen als 19-Zoll Schränken.

Zur Montage auf der 19-Zoll-Ebene bitte Montagematerial separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE