nVent SCHROFF

We connect and protect

U-Profil Frontplatte, schirmbar, Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder



Frontplatte, U-Profil mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder. Abschirmbar für EMV-Dichtung (Textil).

ZERTIFIZIERUNGEN

RoHS COMPLIANT

MERKMALE

U-Profil, Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

Schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil)

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe (D):	2.5mm
Höhe Gestell:	3U
Breite Gestell:	4HP
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte

Produkttyp: Frontplatte

Typ: Frontplatte ohne Griff

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Table 1/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Anzahl der Stifte
30849-749	1	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	(1) 9
30849-750	1	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	(2) 9
30849-751	1	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	(3) 9
30849-752	1	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	(1) 15
30849-753	1	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	(2) 15
30849-754	1	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	(1) 25
30849-755	1	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert	Leitend	(2) 25

Table 2/2

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
30849-749	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-750	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-751	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-752	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-753	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-754	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-755	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Schirmung durch EMV-Dichtung (Textil) bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.