

Varistar CP Schankgestell, erdbebensicher, schwerlastfähig



Geschweißtes Stahlgehäuse, das speziell zum Schutz von Geräten in Gebieten mit seismischer Aktivität entwickelt wurde und die Anforderungen der Bellcore Zone 4 erfüllt.

MERKMALE

St, 1,5 mm, verzinkt, Oberfläche: pulverbeschichtet

Erdbebenfestigkeit bis Bellcore Zone 4

Geschweißtes Heavy-Duty-Gestell mit Versteifungswinkeln, RAL 7021

Dynamische Traglast 500 kg nach IEC 61587-2

SPEZIFIKATIONEN

Dynamische Belastung:	500kg
Statische Last:	1600kg
Produkttyp:	Schaltschrank-/Gestellrahmen
Rahmenmaterial:	Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Schock- und Vibrationstoleranz
20630-273	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-274	33U	1600mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-275	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Schock- und Vibrationstoleranz
20630-276	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-277	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-278	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-279	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-280	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-281	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-282	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-283	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-284	42U	2000mm	800mm	1600mm	1	5g (force)
20630-285	42U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-286	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-287	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-288	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-269	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-270	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-271	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-272	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Katalognummer	Häufigkeit	Farbe	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Material
20630-273	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-274	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-275	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-276	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-277	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-278	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-279	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-280	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-281	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-282	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-283	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-284	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-285	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-286	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-287	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-288	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-269	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-270	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl

Katalognummer	Häufigkeit	Farbe	Farbcode	Entspricht	Oberfläche	Material
20630-271	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl
20630-272	50 Hz	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverbeschichtet	Stahl

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
20630-273	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-274	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-275	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-276	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-277	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-278	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-279	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-280	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-281	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-282	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-283	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-284	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-285	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-286	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-287	Schwerlast	Varistar CP	No

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
20630-288	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-269	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-270	Schwerlast		No
20630-271	Schwerlast	Varistar CP	No
20630-272	Schwerlast	Varistar CP	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Anbau- und Ausbauteile bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE