

Varistar CP Deco Rahmen für 800mm breiten Schrank



Der Deco-Rahmen passt perfekt für den Varistar CP mit einer Breite von 800 mm ohne Fronttür. Er verdeckt alle Kabel an den Seiten des Schranks, optimiert die Kabelführung und Gerätemontage für einen effizienteren Installationsprozess und verbessert gleichzeitig das Erscheinungsbild des Schranks.

MERKMALE

Verdeckt Kabel neben dem 19"-Rasterprofil, Optimierung der Kabelführung und Gerätemontage für einen effizienteren Installationsprozess

Bietet einfacheren Zugang zu den internen Komponenten des Schranks mit klappbaren oder entfernbaren Platten, Vereinfachung von Wartung und Reparaturen

Verleiht verbesserte Funktionalität, Erscheinungsbild, und Haltbarkeit für Varistar CP Schränke ohne Tür

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Farbcode
21630-920	47U	2200mm	800mm	Schwenkrahmen	1	RAL 7021
21630-926	47U	2200mm	800mm	19"-Schieberahmen	1	RAL 7021
21630-918	38U	1800mm	800mm	Schwenkrahmen	1	RAL 7021
21630-925	42U	2000mm	800mm	19"-Schieberahmen	1	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Farbcode
21630-919	42U	2000mm	800mm	Schwenkrahmen	1	RAL 7021
21630-924	38U	1800mm	800mm	19"-Schieberahmen	1	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Typ	Schnelles Schiff
21630-920	Pulverbeschichtet	Deco-Rahmen	No
21630-926	Pulverbeschichtet	Deco-Rahmen	No
21630-918	Pulverbeschichtet	Deco-Rahmen	No
21630-925	Pulverbeschichtet	Deco-Rahmen	No
21630-919	Pulverbeschichtet	Deco-Rahmen	No
21630-924	Pulverbeschichtet	Deco-Rahmen	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Deco-Rahmen bietet einfacheren Zugang zu den internen Komponenten des Schrankes mit klappbaren oder entfernbaren Platten und vereinfacht somit Wartung und Reparaturen. Er ist eine wesentliche Ergänzung für jeden Elektronikschrank ohne Fronttür, insbesondere für automatisierte Testgeräte, und bietet Funktionalität, Erscheinungsbild und Haltbarkeit auf höherem Niveau.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE