

Varistar CP Glasdoppeltür, IP20, 3-Punkt-Verriegelung



MERKMALE

Schwenkhebelgriff mit Schlüsseleinsatz (2 Schlüssel)

Schrankgestell, St, 1,5 mm

Öffnungswinkel 180°

Sekuritglas, 6 mm

Mit DIN-Profilhalbzylinder aufrüstbar

Schutzart IP 20

Standardmontage, Schloss an rechter Tür

SPEZIFIKATIONEN

Verriegelungstyp:	3-Punkt-Verriegelung
Produkttyp:	Schaltschranktür
Schutzart:	IP20
Material:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-686	24U	1200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-687	24U	1200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-688	29U	1400mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-689	29U	1400mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-690	33U	1600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-691	33U	1600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-692	38U	1800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-693	38U	1800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-694	42U	2000mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-695	42U	2000mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-696	47U	2200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-697	47U	2200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Typ	Schnelles Schiff
21630-686	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No
21630-687	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No
21630-688	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No
21630-689	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No

Katalognummer	Oberfläche	Typ	Schnelles Schiff
21630-690	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No
21630-691	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No
21630-692	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No
21630-693	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No
21630-694	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No
21630-695	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No
21630-696	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No
21630-697	Pulverbeschichtet	Glas-Doppeltür	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Perforierte Varistar CP-Glasdoppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Anwendungen der IP-20-Schutzklasse.

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE