

# Varistar CP EMC verkürztes Rückblech mit vertiefter Montageplatte



Versenkte Verbindungsplatten sind nötig für Steckverbinder, die nicht aus der Schrankebene herausragen

## MERKMALE

Intelligentes Kabelmanagementdesign mit versenkten Verbindungsplatten

Verbindungsplatte ist 400 mm hoch

Bei vertiefter Platte: Platte 40 mm vertieft

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellplatte

**Schutzart:** IP55

**Material:** Stahl; Stainless Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Anzahl Verpackungen | Oberfläche        | Schnelles Schiff |
|---------------|--------------|--------|--------|---------------------|-------------------|------------------|
| 21630-911     | 42U          | 2000mm | 600mm  | 1                   | Pulverbeschichtet | No               |
| 21630-909     | 38U          | 1800mm | 600mm  | 1                   | Pulverbeschichtet | No               |
| 21630-914     | 47U          | 2200mm | 800mm  | 1                   | Pulverbeschichtet | No               |
| 21630-910     | 38U          | 1800mm | 800mm  | 1                   | Pulverbeschichtet | No               |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Anzahl Verpackungen | Oberfläche        | SchnellesSchiff |
|---------------|--------------|--------|--------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 21630-913     | 47U          | 2200mm | 600mm  | 1                   | Pulverbeschichtet | No              |
| 21630-912     | 42U          | 2000mm | 800mm  | 1                   | Pulverbeschichtet | No              |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**