

Varistar CP Schwerlast-Querträger



Seitliche Tiefenstrebe zur Stütze von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Schrank für eine statische Last von 1600 kg. Das Lochraster ermöglicht eine einfache Neuplatzierung der 19-Zoll-Ebene in 25 mm-Abständen.

MERKMALE

Seitliche Tiefenstrebe zur Abstützung von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Schrank für eine statische Last von 1600 kg

Das Lochraster ermöglicht eine einfache Neuplatzierung der 19-Zoll-Ebene im 25 mm-Raster.

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Halterung
Material: Stahl
Passt zu: Varistar CP

Table 1/2

Katalognummer	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche	Verpackungseinheit
24630-008	1000mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar
24630-091	900mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar
24630-090	800mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar
24630-089	600mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar
24630-010	1200mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar

Katalognummer	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche	Verpackungseinheit
24630-009	1100mm	4	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Paar

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
24630-008	No
24630-091	No
24630-090	No
24630-089	No
24630-010	No
24630-009	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE